

Fiche technique

Mousseur Super Mousse

Pour une mousse très douce et une meilleure adhérence à la surface

Caractéristiques du produit

Le proWIN Mousseur Super Mousse est composé de plastique résistant. La tête de vaporisation à pompe permet la formation d'une mousse onctueuse, très concentrée ; ce qui sert à améliorer l'adhérence du produit sur des surfaces verticales par exemple, et à assurer ainsi un temps d'action plus long et meilleur du produit de nettoyage sur la surface.

Domaines d'utilisation

Adapté pour faire mousser les nettoyants proWIN suivants :

- SOFTCLEAN
- NETTOYANT SALLES DE BAIN ET SANITAIRES
- NETTOYANT À TOUT FAIRE
- NETTOYANT À TOUT FAIRE PREMIUM
- ECO DÉTARTRANT POWER
- DÉTARTRANT

Utilisation

Le Mousseur Super Mousse est doté d'une graduation. La ligne inférieure représente la limite de remplissage d'eau. La ligne supérieure quant à elle indique la quantité de concentré à ajouter.

Remplissage :

Remplir d'eau le proWIN Mousseur Super Mousse, jusqu'à la ligne inférieure. Ajouter ensuite le nettoyant souhaité, jusqu'à la ligne de remplissage « Max » (limite de remplissage du concentré), pour atteindre un rapport de dilution de 1/10. Ne pas dépasser cette ligne lors du remplissage pour éviter un éventuel débordement pendant le pompage.

Veillez également aussi suivre les consignes de dosage et d'utilisation du nettoyant utilisé (voir fiche technique du produit concerné).

Astuce : ne jamais laisser de liquides longtemps dans le proWIN Mousseur Super Mousse pour empêcher la formation de germes. En y ajoutant du proWIN DESIFIX, vous pouvez protéger la solution contenue dans le MOUSSEUR de la prolifération de germes pendant une semaine environ.

Consignes de nettoyage

Laver régulièrement le Mousseur Super Mousse à la main et après chaque changement de nettoyant. Il peut tout simplement être lavé à l'eau chaude, éventuellement avec du proWIN GLANCY / GLANCY LEMONDREAM en plus. Ne pas laver en machine.

Contenu

500 ml

Matériau / couleur

Bouteille : HDPE / bleu transparent

Tête de vaporisation : bleu-blanc