

## Datablad

# PROFI VLOEREXPRESSE

Het stabiele reinigingssysteem van proWIN voor de oppervlakkenreiniging in en om het huis.

## Producteigenschappen

Met de proWIN VLOEREXPRESSE heeft u voor een robuust reinigingssysteem gekozen. Het bestaat uit een rechthoekig, extreem stabiel RVS frame met dwarsliggers. Dit frame kan door middel van een RVS beugel geopend worden en middels een scharnier opengeklapt worden, zo wordt het mogelijk om de proWIN vloervezels eenvoudig te bevestigen. Hierdoor ontstaat een wisoppervlak waarmee u zelfs grote oppervlakken schoon kunt maken. Door de dwarsliggers in het frame wordt de druk gelijkmatig over een groter oppervlak verdeeld en wordt de benodigde inspanning verminderd. Het frame is middels een s-scharnier met de steel transducer verbonden, deze fixeert door middel van een vleugelmoer de 1-delige steel. Zo kan de steel vrij in alle richtingen bewogen worden en kunnen zelfs moeilijk toegankelijke plekken moeiteloos bereikt worden. De steel kan ook staande in een ruimte neergezet worden. Hiervoor de RVS beugel omhoogklappen en tegen de steel-transducer laten leunen. Door de beugel onder de vleugelmoer vast te haken, blijft de steel overeind. De selectie van de materialen maken van deze proWIN VLOEREXPRESSE een stabiel en professioneel reinigingssysteem.

## Toepassingsbereik

Dit reinigingssysteem is speciaal ontwikkeld voor grotere oppervlakken (vloeren, wanden). Afhankelijk van het vloermateriaal en de behoeften kan het gebruikt worden met verschillende proWIN vloervezels. Hierdoor kan deze proWIN VLOEREXPRESSE veelzijdig en uitstekend gebruikt worden om af te stoffen, te reinigen, het aanbrengen van verzorgingsproducten (b.v. proWIN VLOERVERZORGING MET GLANSEFFECT of proWIN NATUURWAS) en voor polijstwerkzaamheden. Aan te bevelen voor zowel het binnen- als buitenbereik.

## Toepassing

Kies afhankelijk van de reinigingsvereiste de geschikte proWIN vloervezel. Leg eerst een flap van de vloervezel in de geopende, met de steel verbonden, houder. Til de steel zover op dat het andere frame uiteinde voor de vrije flap van de vloervezel terecht komt. Door het naar beneden drukken van de steel glijdt ook dit uiteinde in de flap en de houder wordt gesloten. Uw vloervezel zit stevig aan het frame vast en kan door de steel te draaien bewogen worden over de oppervlakken. Het beste reinigingsresultaat bereikt u door de oppervlakken in een s-vorm schoon te maken. Als u de proWIN vloervezel wil verwijderen, drukt u de beugel met uw voet naar beneden en de houder opent zich en de vloervezel kan er afgehaald worden.

Tip: aan het steeleinde is een kunststofcap met ophangopening aangebracht. Dit maakt het mogelijk om uw reinigingssysteem eenvoudig en plaatsbesparend op te hangen.

## Reinigingsinstructies

Alle onderdelen van de proWIN PROFİ VLOEREXPRESSE zijn afwasbaar. De proWIN vloervezels kunnen gemakkelijk afgenomen en in de wasmachine gewassen worden.

## Grootte / gewicht / kleur

RVS (wisvlak) 41,5 cm x 8,5 cm, steellengte 1,40 m / ca. 860 g / zilver met groen

## Samenstelling

Wisframe, scharnier en steeltransducer van RVS, greep van aluminium met kunststof cap.

## Reserve onderdelen

Alle onderdelen van de proWIN PROFi VLOEREXPRESSE zijn als reserve onderdelen verkrijgbaar.

## Toebehoor (additioneel bij proWIN verkrijgbaar)

proWIN vloervezels voor PROFi VLOEREXPRESSE